

PV-C PROTECTION CAP - Afdekkap

1785430

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1785430>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afdekkap, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, automatische afsluiting, zonder vergrendeling, set bestaat uit: 1 afdekkap voor connector- en 1 afdekkap voor koppelingszijde



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1785430
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABLBZC
Productcode	ABLBZC
GTIN	4046356569613
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,078 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,03 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

automatische afsluiting, zonder vergrendeling, set bestaat uit: 1 afdekkap voor connector- en 1 afdekkap voor koppelingszijde (Niet aangesloten connectoren kunnen voor transport en onderhoud met de IP65/67-afdekkap worden afgedicht.)

Veiligheidsaanwijzing

Veiligheidsaanwijzing

- **WAARSCHUWING:** neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk.

- **WAARSCHUWING:** alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist.

WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

- De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw.

- Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend.

- Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) zijn vermeld).

- Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk.

- Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard

- Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten.

- Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen:

- o Op het product
- o Op het verpakkingsetiket
- o In de meegeleverde documentatie
- o Op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bij het product

- De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bij het product dienen in acht te worden genomen.

- Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bij

PV-C PROTECTION CAP - Afdekkap

1785430

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1785430>



	het product
	• De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
	• Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken en vergrendelde toestand.
	• Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. • Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien.

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekkap
Productfamilie	SUNCLIX
Rastermaat	0 mm

Afmetingen

Breedte	19 mm
Hoogte	23,3 mm
lengte	59 mm
Rastermaat	-

Materiaal

Kleur	zwart
Isolatiemateriaal	TPE

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP65/IP67 (zie ook de beschrijving in de montagehandleidingen van de connectoren)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

PV-C PROTECTION CAP - Afdekkap

1785430

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1785430>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PV-C PROTECTION CAP - Afdekkap

1785430

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1785430>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl