

UEGM 25 GY - Elektronikabehuizing



2709451

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2709451>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronicabehuizing, voor montage van een printplaat, compleet met 3 schroef- of 6 vlakstekeraansluitingen aan elke zijde

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2709451
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Productcode	ACHCCB
GTIN	4017918861568
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	56,93 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	55,16 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	complete behuizing
bouwworm	aansluittechniek geïntegreerd, behuizing gesloten
aantal polen	6
Rastermaat	5 mm
Aantal rijen	1
pinlay-out	lineaire pinning

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	500 V (de stroom- en spanningswaarden worden door de printuitvoering beïnvloed)
nominale stroom I_N	10 A

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	25 mm
hoogte NS 35/7,5	85,5 mm
diepte	79 mm
lengte	79 mm
Rastermaat	5 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal behuizing	PA 6.6

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	solderen
pinlay-out	lineaire pinning

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl