

ME B-SA/NS 35 BK - Afdekking



2713052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713052>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Klemmenafdekking, 1 strook dekt maximaal 12 aansluitingen af, voor ME-BUS-klemmenopening (buszijde)



Uw voordelen

- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2713052
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ACHACZ
Productcode	ACHACZ
GTIN	4017918908201
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,49 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

ME B-SA/NS 35 BK - Afdekking



2713052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713052>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Blindstop
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	14,5 mm
Hoogte	91,1 mm
diepte	17,9 mm
Diepte vanaf bovenzijde montagerail	15,2 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Montage

montagetechniek	Inklikken
-----------------	-----------

ME B-SA/NS 35 BK - Afdekking

2713052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713052>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713052>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

ME B-SA/NS 35 BK - Afdekking

2713052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713052>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME B-SA/NS 35 BK - Afdekking

2713052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713052>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl