

KGG-MSTB 2,5/ 3 - Kabelbehuizing


1803947

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1803947>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelbehuizingen, artikelfamilie: KGG-MSTB 2,5, breedte: 19 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1803947
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AAHZDC
Productcode	AAHZDC
GTIN	4017918046095
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,74 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,5 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

KGG-MSTB 2,5/ 3 - Kabelbehuizing

1803947

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1803947>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbehuizingen
Productfamilie	KGG-MSTB 2,5
aantal polen	3
Rastermaat	0 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
Isolatiemateriaal	ABS
isolatiemateriaalgroep	I
CTI volgens IEC 60112	600
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Afmetingen

Breedte	19 mm
Hoogte	37 mm
Rastermaat	-

Opmerking

Algemeen	COMBICON-aansluitsteker afzonderlijk bestellen
----------	--

KGG-MSTB 2,5/ 3 - Kabelbehuizing

1803947

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1803947>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-15.0	27460402

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,046 kg CO2e
---------	---------------