

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systeempakket



2746524

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2746524>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Systeempakket, met de volgende inhoud:

- INTERBUS-master-interface IBS ECO-LINK
- documentatie, drivers, monitoren
- adapterset met 0,5 m kabel, voor voeding van de IBS ECO-LINK SYSKIT
- V.24-kabel (1 m)
- INTERBUS-kabel (3 m)

Productbeschrijving

De IBSECO-Link biedt een andere mogelijkheid voor toepassing van het INTERBUS-systeem aan IBM-compatibele PC's. De IBS ECO-Link is een voordelige oplossing die een eenvoudige handling biedt voor simpele besturingstaken. De gebruiker bereikt snel resultaat, indien de signalen van de periferie zonder tijdrovende werkzaamheden in de PC ter beschikking worden gesteld.

De IBS ECO-Link is uitermate geschikt voor inbedrijfstellings- en servicedoeleinden. Bovendien kan IBS ECO-Link ook voor meetwaarderegistraties worden toegepast, bijv. bij gebruik in combinatie met notebooks of als besturing voor niet-complexe machines en kleine installaties. Omdat de busbediening en protocolafwikkeling door de PC wordt uitgevoerd waarop de seriële interface van de IBS ECO-Link is aangesloten, hangt de performance van de installatie vooral af van het gebruikte processortype en de belasting daarvan.

De driversoftware voor Windows en DOS maakt, net als voorbeeldprogramma's en een monitor, deel uit van het product. Deze hoeven echter niet extra worden geïnstalleerd omdat de seriële drivers van het besturingssysteem worden gebruikt. De meest recente versie treft u op deze website aan. Met de driver kunt u heel snel en gemakkelijk krachtige INTERBUS-toepassingen maken met C, C++, Delphi of Visual Basic.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2746524
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRECAA
Productcode	DRECAA
GTIN	4017918884635
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	660,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	660,1 g
Douanetariefnummer	85389091
Land van herkomst	DE

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systeempakket



2746524

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2746524>

Set bestaat uit

PSM-VLTG-USB/PS2/0,5 - Adapterset

2708025

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708025>




Adapterset met 0,5 m kabel, voor voeding van de PSI-Bluetooth-RS-232-adapter via een USB- of PS2-interface

IBS ECO-LINK - Controlekaart

2746346

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2746346>



INTERBUS-master-interface inclusief: - Driversoftware voor DOS en Windows - Gebruikersdocumentatie Duits en Engels - Monitorprogramma's - Voedingskabel

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systeempakket

2746524

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2746524>



PSM-KA 9 SUB/SB/1METER - Datakabel

2799788

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799788>



V.24-kabel, voor de verbinding naar IBS ECO-LINK

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systeempakket

2746524

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2746524>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Master-kaart
-------------	--------------

IBS ECO-LINK SYSKIT - Systeempakket



2746524

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2746524>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122114
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------