

CK1,6-ED-BU-POF - Buscontact

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885004>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Lichtgeleiderbuscontact POF, gedraaid, voor contactblokken (HC-DD...I-CT.../HC-M-12-CT-F.../HC-M-17-CT-F...) van CK1,6-ED....contacten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1885004
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	AF7AIC
Productcode	AF7AIC
GTIN	4017918172763
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,886 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,886 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	DE

CK1,6-ED-BU-POF - Buscontact

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885004>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-M-12..., HC-M-17 ..., HC-DD...-I-CT...
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Lichtgeleidercontact
contacttype	gedraaid

aansluitgegevens


Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Bus
Aansluitmethode	Crimpaansluiting

Aderaansluiting

Striplengte	14 mm (na het polijsten)
-------------	--------------------------

Afmetingen

Maatschets	
Diameter (Contactdiameter)	1,6 mm

Materiaal

materiaal contact	Nikkel-/zilverlegering
-------------------	------------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-BU-POF - Buscontact


1885004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885004>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

CK1,6-ED-BU-POF - Buscontact

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885004>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885004>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-BU-POF - Buscontact

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885004>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl