

HC-B 24-ADP-VC-4 - Adapterplaat

1885842

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885842>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adapterplaat, dikte 2 mm, voor wanduitsparing van bouwvorm HC-B24, incl. vlakke afdichting 1,5 mm, grootte 4



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1885842
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABLAZD
GTIN	4017918178598
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	74,43 g
Land van herkomst	DE

HC-B 24-ADP-VC-4 - Adapterplaat

1885842

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885842>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Adapterplaat
bouwvorm	VC4

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	141 mm
Hoogte	43 mm
lengte	3,5 mm

Materiaal

materiaal	V2A
materiaal afdichting	NBR

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP65
	IP65

HC-B 24-ADP-VC-4 - Adapterplaat


1885842

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885842>



Tekeningen

Maatschets



HC-B 24-ADP-VC-4 - Adapterplaat

1885842

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1885842>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl