

PR2-BSP3/4X21 - Relaissokkel

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833589>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaissokkel PR2-B, voor industriële relais REL-IR met 2 of 4 wisselcontacten, 1/3-etage uitvoering, veerdrukaansluitingen, montagemogelijkheden voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5

Uw voordelen

- Relaisbevestigingsbeugel met coderingsveld en uitwerpfunctie
- Steekbare ingangs-/ontstoormodulen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2833589
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6324
GTIN	4017918933814
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	99,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	78,04 g
Land van herkomst	CN

PR2-BSP3/4X21 - Relaissockel

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833589>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Relaissockel
-------------	--------------

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	300 V AC/DC
nominale stroom I_N	10 A

aansluitgegevens

Ingangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	12 mm
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 16

Uitgangszijde

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	12 mm
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 16

Afmetingen

Breedte	31 mm
Hoogte	95 mm
diepte Bevestigingsbeugel	84 mm (EL2-P35)

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

PR2-BSP3/4X21 - Relaissokkel

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833589>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR2-BSP3/4X21 - Relaissokkel

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833589>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl