

RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Insteekmodule



2900944

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900944>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met varistor en gele led, ingangsspanning: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC $\pm 20\%$

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900944
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6545
Productcode	DK6545
GTIN	4046356733250
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,47 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	CN

RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Insteekmodule



2900944

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900944>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Insteekmodule
Productfamilie	RIFLINE complete

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	110 V DC
	120 V AC ... 230 V AC

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	110 V DC $\pm 20\%$
Ingangsspanningsbereik	120 V AC ... 230 V AC $\pm 20\%$
statusindicatie	led (geel)
beveiligingsschakeling	Varistor

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Insteekmodule



2900944

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900944>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900944>



CSA

Toelatings-ID: 76787



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 113228

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Insteekmodule



2900944

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900944>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900944>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	038c96d6-7e44-4b21-8ac4-84db48ceff3d

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl