

HC-ALU 6-161 COVER GY - Afsluitplaat



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200906>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Profielbehuizing, afsluitplaat, met schroeven en afdichting, voor profielbreedte (binnenzijde) 161 mm, breedte: 190,4 mm, lengte: 15 mm, diepte: 161 mm

Uw voordelen

- Profielbehuizing van aluminium
- Beschikbaar in de lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
- Beschikbaar in de breedten 53,5 mm ... 161 mm
- Beschermklasse tot IP65
- Te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
- Optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200906
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACFAAC
Productcode	ACFAAC
Cataloguspagina	Pagina 769 (C-1-2013)
GTIN	4046356716789
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	329,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	329,3 g
Douanetarifnummer	76169910
Land van herkomst	HU

HC-ALU 6-161 COVER GY - Afsluitplaat



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200906>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zijdeel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizing
Behuizingsserie	HC-ALU
Productfamilie	HC-ALU 6-161
uitvoering	afsluitplaat, met schroeven en afdichting, voor profielbreedte (binnenzijde) 161 mm
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	190,4 mm
diepte	161 mm
lengte	15 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grafietgrijs (RAL 7024)
Oppervlakte-toestand	poedercoating

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP65
--------------------------	------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Afsluitplaat



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200906>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Afsluitplaat



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200906>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl