

UEGM-SE 5 SO1 - Hoektussenstukken



2907981

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907981>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zijelement voor elektronicabehuizingen UEGM ...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2907981
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	ACHCCB
Productcode	ACHCCB
GTIN	4017918277888
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,07 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17,21 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

UEGM-SE 5 SO1 - Hoektussenstukken



2907981

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907981>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Halve behuizingsschaal
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	UEG
Productfamilie	UEGM
uitvoering	Zijelement
Ventilatieopening aanwezig	ja

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

UEGM-SE 5 SO1 - Hoektussenstukken



2907981

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907981>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907981>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

UEGM-SE 5 SO1 - Hoektussenstukken



2907981

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2907981>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl