

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplaat



2200945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200945>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Profielbehuizingen, Basisprofiel-frontplaat, breedte: 101,8 mm, lengte: 96,3 mm, diepte: 2 mm, aanbevolen voor zijelementen UM-ALU 4-...COVER PA..

Uw voordelen

- Profielbehuizing van aluminium
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
- Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
- EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200945
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHDFC
Productcode	ACHDFC
GTIN	4046356720908
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	55,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	55,6 g
Douanetariefnummer	76061191
Land van herkomst	HU

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplaat



2200945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200945>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekkap opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM-ALU
Productfamilie	UM-ALU 4-100,5

Afmetingen

Breedte	101,8 mm
diepte	2 mm
lengte	96,3 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	aluminiumkleurig
materiaal behuizing	aluminium
Oppervlakte-toestand	geëloxeerd

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplaat


2200945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200945>



Tekeningen

schematekening



UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplaat

2200945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200945>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 - Frontplaat

2200945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200945>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl