

UM 108-PROFIL 235CM BK - Profiel

2909963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909963>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielopbouwbehuizing, met een breedte van 108 mm en een vaste lengte van 235 cm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2909963
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHDBB
Productcode	ACHDBB
GTIN	4017918419226
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1 kg
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1 kg
Douanetariefnnummer	39162000
Land van herkomst	DE

UM 108-PROFIL 235CM BK - Profiel

2909963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909963>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Onderste deel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM
Productfamilie	UM108
uitvoering	Basisprofiel
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets		
diepte	21,5 mm	
lengte	235 cm	

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	107,5 mm
------------------------------	----------

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	122,6 mm
------------------------------	----------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (RAL 9005)
materiaal behuizing	PVC
Oppervlakte-toestand	onbehandeld


UM 108-PROFIL 235CM BK - Profiel

2909963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909963>



Tekeningen



UM 108-PROFIL 235CM BK - Profiel

2909963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909963>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 108-PROFIL 235CM BK - Profiel

2909963

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2909963>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl