

UM-BEFE 35 - Basiselement

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2955564>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Basiselement met snapslotvoet, voor montage op montagerail NS 32 of NS 35/7,5, met ribben, L = 35 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2955564
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHDDA
Productcode	ACHDDA
GTIN	4017918085537
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	21,18 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21,18 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	PL

UM-BEFE 35 - Basiselement

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2955564>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Onderste deel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM
Productfamilie	UM BE
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	35 mm
Hoogte	111 mm
diepte	27,7 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %


Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

UM-BEFE 35 - Basiselement

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2955564>



UM-BEFE 35 - Basiselement

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2955564>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2955564>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl