

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313371>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

GSM-UMTS-antenne, met rondstraalkarakteristiek, 2 m antennekabel met SMA-connector



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2313371
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC4Z1
Productcode	DNC4Z1
GTIN	4046356411066
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	96,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	94,7 g
Douanetariefnummer	85177100
Land van herkomst	DE

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne

2313371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313371>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Antenne
Stralingskarakteristiek	Omnidirectioneel
versterking	5 dBi (800/900 MHz)
	3 dBi (1800/1900 MHz)
	1 dBi (2100 MHz)
Polarisatie	lineair verticaal

Elektrische eigenschappen

Frequentieband	2100 MHz
	850 MHz
	1900 MHz
	1800 MHz
	900 MHz
frequentiebereik	800 MHz ... 900 MHz
	1,8 GHz ... 1,9 GHz
	2,1 GHz
impedantie	50 Ω
maximaal vermogen	10,00 W
staande-golf-verhouding VSWR in het 50- Ω -systeem	< 2,00

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	SMA (male)
-----------------	------------

Afmetingen

Hoogte	21 mm
diameter	76 mm

Materiaal

materiaal (Kabel)	RG174 (buitenmantel)
-------------------	----------------------

Kabel/leiding

kabellengte	2,00 m
Aansluitkabel	ja
kabelbuitendiameter	2,70 mm
kleinste buigradius, permanent gelegd	15 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP69K (gemonteerd)
----------------	--------------------

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313371>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montage

montagetechniek	Schakelkast
-----------------	-------------


PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne

2313371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313371>

Tekeningen

schematekening



montage op de schakelkast

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313371>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

2313371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2313371>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl