

FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314846>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



De FLKM S135/S400-adapter verbindt een SIMATIC® S5-steker direct met de SIMATIC® S7-400-basiskaart, omzetting: 6ES5 431-4UA12 naar 6ES7 421 7DH00-0AB0

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2314846
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK233S
GTIN	4046356155304
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	343,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	343,1 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Isolatie-eigenschappen	
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Max. toelaatbare bedrijfsspanning	60 V DC
Max. toelaatbare stroom	4 A (per ader)
	4 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)
Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV (functie-isolatie)
ondersteunde besturing SIEMENS S5-135 U	
Geschikte I/O-kaart	6ES5 431-4UA12

aansluitgegevens

veldniveau	
Aansluitmethode	SIEMENS S5-135 U-stiftconnector

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Inbouwpositie	willekeurig
---------------	-------------

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	De led's van het S7-400-moduul worden afgedekt.
Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.

FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter




2314846

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314846>

Tekeningen

schakelschema



Aansluitschema FLKM S135-431-UA/S400

FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314846>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601
-------------	----------

FLKM S135-431-4UA/S400 - Frontadapter



2314846

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314846>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl