

FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966786>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Eindloze insteekbrug, lengte: 500 mm, kleur: rood

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2966786
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK62Z1
Productcode	DK62Z1
GTIN	4017918130602
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	46,12 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	42,62 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966786>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Brug
-------------	------

Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	32 A
--------------------------	------

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	32 A
--------------------------	------

Afmetingen

lengte	500 mm
--------	--------

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
-------	-----------------

FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966786>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966786>



GL

Toelatings-ID: 46016-03 HH



cULus Listed

Toelatings-ID: E140324



cULus Listed

Toelatings-ID: E199827

FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966786>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966786>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl