


Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringsoplossingen, PC WORX PRO-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen met MSFC-compiler, max. 128 kbyte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode. Upgrade van een bestaande basislicentie naar een volledige licentie.

Uw voordelen

- Een programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen
- Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
- Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
- Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
- Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
- Geïntegreerde diagnose en monitoring
- Standaard ondersteuning van drag & drop
- Comfortabele gebruik van het apparaat door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
- Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
- Open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- Geïntegreerde simulatie-omgeving

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2985259
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRDBAC
Productcode	DRDBAC
GTIN	4046356099530
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	20 g
Douanetariefnnummer	49119900
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Programmeersoftware
Basisfunctie	Ontwerpen van een automatiseringssysteem, parametriseren van INTERBUS- en PROFINET-modulen, bedienen van INTERBUS en PROFINET, programmeren van een automatiseringssysteem volgens IEC 61131-3, communicatie volgens IEC 61131-5
	netwerkconfiguratie (functionaliteit van Config+)
	netwerkd Diagnose (functionaliteit van Diag+)
uitgebreide functionaliteit	Onbeperkt aantal in- en uitgangsgegevens
	Machine Sequential Function Chart (MSFC)
	Fixed Format Ladder Editor (FFLD)

Systeemeigenschappen

besturingssysteem	(doelsysteem) embedded en PC-gebaseerde controller
type software	On-premises
Gebruiksdoel van de software	engineeringsoftware voor besturingen

Licentie-informatie

Type licentie	Single user-licentie
	Gratis software
	Upgrade-licentie

Functionaliteit

Basisfunctie	Ontwerpen van een automatiseringssysteem, parametriseren van INTERBUS- en PROFINET-modulen, bedienen van INTERBUS en PROFINET, programmeren van een automatiseringssysteem volgens IEC 61131-3, communicatie volgens IEC 61131-5
	netwerkconfiguratie (functionaliteit van Config+)
	netwerkd Diagnose (functionaliteit van Diag+)
uitgebreide functionaliteit	Onbeperkt aantal in- en uitgangsgegevens
	Machine Sequential Function Chart (MSFC)
	Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Geïntegreerde functie	Analyse
	Evaluatie
	Dataregistratie
	Programming
	Configuratie
	Diagnose
	Onderhoud
	Communicatie
	Functionele veiligheid
ondersteunde programmeertalen	Instruction List (IL)
	Function Block Diagram (FBD)
	Ladder Diagram (LD)

	Structured Text (ST)
	Sequential Function Chart (SFC)
	Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
	Machine Sequential Function Chart (MSFC)
Configuratie	INTERBUS
	PROFINET
	Modbus/TCP
Diagnose	INTERBUS
	PROFINET
besturingssysteem	(doelsysteem) embedded en PC-gebaseerde controller
bijbehorende hardware	Phoenix Contact-besturing
Aantal I/O-punten	128000

Systeemeisen

bedieningsapparatuur	toetsenbord, muis
Besturingssysteem	Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511
	Windows®11, vanaf Build 22000.675
processor	min. 2 GHz, x86-architectuur
harde schijf	min. 2 Gbyte
Werkgeheugen	min. 2 Gbyte
interfaces	seriële COM-poort, Ethernet, (PCI bij INTERBUS-masterkaart in de PC)
ondersteunde browsers	Internet Explorer vanaf versie 8
Ondersteunde talen	Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees
Beeldschermresolutie	SXGA (1280 x 1024)

2985259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985259>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000809
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

2985259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985259>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl