

VISU+ RT LITE - Licentie

2985686

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985686>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Visu+ 1.2 RT LITE-licentie
is de runtimelicentie voor Visu+ op Windows 2000-/XP-systemen met beperking tot 128 bytes
voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting.

Uw voordelen

- Scripts in VBA en IL te genereren
- Volledige SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-functionaliteit met visualisering, trendweergave en alarmmanagement
- Datalogging, trendweergave en receptbeheer
- Koppeling van de besturing aan OPC en 2 directe drivers
- Software en projecten meertalig door Unicode-ondersteuning en online-omschakeling
- Volledig schaalbare procesafbeeldingen voor toepassing van een design bij diverse apparaten en schermafmetingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2985686
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DRDAAB
GTIN	4046356129503
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	326,69 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	326,69 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Visualisering
Basisfunctie	knowhow-beveiliging en bescherming door versleuteling van projecten
	Gering verbruik van resources door projectcomprimering
	Realtime-databankkoppeling met ODBC aan MS Access, MS Excel en SQL-server
	FDA CRF 22 Part 11 compatibel

Systeemeigenschappen

Gebruiksdoel van de software	Visualisering
------------------------------	---------------

Functionaliteit

Basisfunctie	knowhow-beveiliging en bescherming door versleuteling van projecten
	Gering verbruik van resources door projectcomprimering
	Realtime-databankkoppeling met ODBC aan MS Access, MS Excel en SQL-server
	FDA CRF 22 Part 11 compatibel

Systeemeisen

bedieningsapparatuur	toetsenbord, muis
Besturingssysteem	MS Windows 2000 SP4, MS Windows XP SP2 (aanbevolen), MS Windows Vista Business
	Windows CE
processor	Pentium 4/Celeron, 1 GHz
harde schijf	min. 512 Mbyte (aanbevolen: 1 GB)
Werkgeheugen	512 Mbyte (1 Gbyte bij Windows Vista)
ondersteunde browsers	Internet Explorer vanaf versie 5.5
Ondersteunde talen	Duits, Engels, Frans, Italiaans
optisch station	CD-ROM
Beeldschermresolutie	SVGA (800 x 600)

VISU+ RT LITE - Licentie

2985686

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985686>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
--	--

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl