


Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Softwarepakket voor pc-gebaseerde automatiseringsoplossingen. PC WORX DEMO bevat alle 5 IEC-talen met MSFC-compiler. Met de demoversie kunnen max. 16 byte in- en uitgangsgegevens worden gebruikt. Deze is gratis verkrijgbaar, een licentijsleutel is niet nodig. Ze maakt deel uit van de AUTOMATIONWORX Software-Suite die u kunt downloaden onder 'Downloads'.

Uw voordelen

- Een programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen
- Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
- Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
- Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
- Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
- Geïntegreerde diagnose en monitoring
- Standaard ondersteuning van drag & drop
- Comfortabele gebruik van het apparaat door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
- Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
- Open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- Geïntegreerde simulatie-omgeving

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2985725
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DRDBAC
GTIN	4046356099486
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	41,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	39,1 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Programmeersoftware
-------------	---------------------

Systeemeigenschappen

besturingssysteem	(doelsysteem) embedded en PC-gebaseerde controller
type software	On-premises
Gebruiksdoel van de software	engineeringsoftware voor besturingen

Licentie-informatie

Type licentie	Single user-licentie
	Gratis software

Functionaliteit

basisfunctie	Ontwerpen van een automatiseringssysteem, parametreren van INTERBUS- en PROFINET-modulen, bedienen van INTERBUS en PROFINET, programmeren van een automatiseringssysteem volgens IEC 61131-3, communicatie volgens IEC 61131-5
	netwerkconfiguratie (functionaliteit van Config+)
	netwerkd Diagnose (functionaliteit van Diag+)
uitgebreide functionaliteit	16 byte in-/uitgangsgegevens (mix) (demoversie)
Geïntegreerde functie	Analyse
	Evaluatie
	Dataregistratie
	Programmering
	Configuratie
	Diagnose
	Onderhoud
ondersteunde programmeertalen	Communicatie
	Programmering volgens IEC 61131-3
	Instruction List (IL)
	Function Block Diagram (FBD)
	Ladder Diagram (LD)
	Structured Text (ST)
Configuratie	Sequential Function Chart (SFC)
	INTERBUS
Diagnose	PROFINET
	INTERBUS
besturingssysteem	(doelsysteem) embedded en PC-gebaseerde controller
bijbehorende hardware	Phoenix Contact-besturing
Aantal I/O-punten	16

Systeemeisen

2985725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985725>

bedieningsapparatuur	toetsenbord, muis
Besturingssysteem	Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511
	Windows®11, vanaf Build 22000.675
processor	min. 2 GHz, x86-architectuur
harde schijf	min. 2 Gbyte
Werkgeheugen	min. 2 Gbyte
interfaces	seriële COM-poort, Ethernet, (PCI bij INTERBUS-masterkaart in de PC)
ondersteunde browsers	Internet Explorer vanaf versie 8
Ondersteunde talen	Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees
Beeldschermresolutie	SXGA (1280 x 1024)

PC WORX DEMO - Programmeersoftware

2985725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985725>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233603
-------------	----------

2985725

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2985725>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl