

PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986300>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



STARTER-kit voor het PSR-TRISAFE-veiligheidsmoduul bestaande uit: PSR-TRISAFE-demoboard (met in- & uitgangen), SAFECONF cd, Quickstart, USB-kabel (3 m), voeding met internationale connectoradapters en verpakkingsbijlage

Uw voordelen

- Voorbedrade starterset inclusief Quick Start
- Eenvoudige introductie tot de configureerbare veiligheidstechniek

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2986300
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNA353
Productcode	DNA353
GTIN	4046356503907
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,1 kg
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,6 kg
Douanetarifnummer	90230080
Land van herkomst	DE

PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986300>

Set bestaat uit

PSR-SAFECONF-BOX-DE - Configuratiepakket

2986151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986151>

Configuratiepakket voor het PSR-TRISAFE-veiligheidsmoduul, bestaande uit de software SAFECONF, aansluitkabel en Quickstart-handleiding



PSR-SAFECONF-BOX-EN - Configuratiepakket

2986164

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986164>

Configuratiepakket voor het PSR-TRISAFE-veiligheidsmoduul, bestaande uit de software SAFECONF, aansluitkabel en Quickstart-handleiding



PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986300>

CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel

2986135

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986135>

USB-aansluitkabel: USB-connector type A op USB-connector type mini-B;
lengte: 3 m



PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit

2986300

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986300>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Starterkit
-------------	------------

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	3 W
---	-----

Afmetingen

Breedte	37,5 mm
Hoogte	17 mm
diepte	38 mm

PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986300>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122205
-------------	----------

PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit



2986300

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2986300>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl