

FL MGUARD PCI/533 - Router

2989213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2989213>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Firewall/router in PCI-format 533 MHz-kloksnelheid



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2989213
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DNN312
GTIN	4046356298933
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	115,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	115,7 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Interfaces

Ethernet

Aansluitmethode	RJ45
overdrachtssnelheid	10/100 MBit/s
overdrachtsmedium	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair
signaal-led's	WAN-link, WAN-activity, LAN-link, LAN-activity
Aantal kanalen	2

Systeemeigenschappen

Functionaliteit

Basisfunctie	firewall/router
--------------	-----------------

Systeemeisen

ondersteunde browsers	HTTPS-ondersteuning vereist
-----------------------	-----------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Security-router zonder railmontage
formaat	PCI
Basisfunctie	firewall/router

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

Elektrische eigenschappen

opgenomen vermogen	max. 2,5 W
lokale diagnose	één LED per poort activity led rood
	één LED per poort Link actief led groen

Voeding

aansluiting voeding	via PCI-bus
---------------------	-------------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	RJ45, afgeschermd
-----------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 % (geen condens)

Montage

montagetechniek	PCI-slot
-----------------	----------

FL MGUARD PCI/533 - Router

2989213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2989213>



EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG
------------------------------------	--

Signalering

statusindicatie	link/activity per poort
-----------------	-------------------------

FL MGUARD PCI/533 - Router

2989213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2989213>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl