

AB-SK 65 - Ondersteuningsblok

3026489

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026489>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, breedte: 6,2 mm, hoogte: 95,5 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: Railmontage



Uw voordelen

- Voor de montage van schermklemmen SK
- De enkelzijdige schermondersteuningsblokken AB-SK zijn bijzonder geschikt voor een ruimtebesparende aderaansluiting bij klemmen en modules met zijdelingse kabelinvoer

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3026489
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7113
Productcode	BE7113
GTIN	4017918157128
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,51 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18,22 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

AB-SK 65 - Ondersteuningsblok

3026489

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026489>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Ondersteuningsblok
aantal polen	1

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	0 A
-----------------------	-----

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	6,2 mm
Hoogte	95,5 mm
Diepte op NS 35/7,5	28,7 mm
Diepte op NS 35/15	36,2 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

AB-SK 65 - Ondersteuningsblok


3026489

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026489>



Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl