

E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun

2713780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713780>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Eindsteun, stabiele uitvoering voor montagerail-busverbinder

Uw voordelen

- Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
- Monteerbaar op montagerails

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2713780
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	ACHACZ
Productcode	ACHACZ
GTIN	4017918943493
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,68 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,76 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun

2713780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713780>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingserie	ME

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	19 mm
Hoogte	58,92 mm
diepte	33,47 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------


E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun


2713780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713780>



Tekeningen





E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun

2713780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713780>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713780>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun



2713780

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713780>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,103 kg CO2e
---------	---------------