

# PRZ - Vergrendeling

3040614

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040614>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vergrendeling, aantal polen: 2, lengte: 64 mm, kleur: oranje

## Uw voordelen

- Optioneel in de stekerbehuizing te vergrendelen
- De ader kan met behulp van kabelbinders van Phoenix Contact worden vastgezet
- Vergrendeling en trekontlasting in één component

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3040614       |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE214Z        |
| Productcode                             | BE214Z        |
| GTIN                                    | 4017918832759 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,486 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,44 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Producttype  | Montagemateriaal |
| aantal polen | 2                |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 9,7 mm  |
| Hoogte  | 63,6 mm |
| lengte  | 63,6 mm |

### Materiaal

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Kleur     | oranje (RAL 2003) |
| materiaal | PA-GF             |

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141192 |
| ECLASS-15.0 | 27141192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC004592 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)