

IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met scherm aansl.



2726353

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2726353>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Inline-connector



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2726353
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	DRI1Z1
Productcode	DRI1Z1
GTIN	4017918162894
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	22,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21,04 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl.



2726353

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2726353>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype

Stiftconnector

aansluitgegevens

Aderdoorsnede massief

0,08 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede soepel

0,08 mm² ... 1,5 mm²

aderdoorsnede AWG

28 ... 16

Striplengte

8 mm

Afmetingen

Breedte

12 mm

Hoogte

130,7 mm

diepte

41 mm

IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met scherm aansl.



2726353

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2726353>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2726353>



cULus Recognized

Toelatings-ID: E140324

IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met scherm aansl.



2726353

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2726353>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met scherm aansl.



2726353

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2726353>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl