

AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok



3040889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040889>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, breedte: 8,2 mm, hoogte: 150 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs, montagetechniek: Railmontage



Uw voordelen

- De dubbele schermondersteuningsbokken zijn bijzonder geschikt voor een ruimtebesparende aderaansluiting bij klemmen en modules met zijdelingse kabelinvoer
- Voor de montage van schermklemmen SK

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3040889
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7113
Productcode	BE7113
GTIN	4017918903589
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18,27 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok



3040889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040889>

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Ondersteuningsblok
aantal polen	2

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	0 A
-----------------------	-----

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	8,2 mm
Hoogte	150 mm
Diepte op NS 35/7,5	28,7 mm
Diepte op NS 35/15	36,2 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok




3040889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040889>

Tekeningen

Maatschets



AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok



3040889

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040889>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl