

FUSE 10,3X38 12A PV - Zekering



3061347

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3061347>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zekering, 10,3 x 38 mm, tot 1000 V DC, gPV-karakteristiek



Uw voordelen

- 10 x 38 Midget-zekeringen voor een betrouwbare beveiliging van PV-panelen en het daarbij behorende kabelsysteem
- Toepassing in PV-strings tot een nominale spanning van 1000 V DC
- Ontworpen volgens de fotovoltaïsche norm IEC 60269-6

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3061347
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z4X
Productcode	BE1Z4X
GTIN	4046356523776
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,05 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,296 g
Douanetariefnummer	85361050
Land van herkomst	SI

FUSE 10,3X38 12A PV - Zekering



3061347

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3061347>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekering
-------------	----------

Elektrische eigenschappen

zekering	12 A Midget / 10,3 x 38 (zonder defectindicatie)
----------	--

Smeltzekering

Vermogensdissipatie	1,9 W
smeltintegraal I^2t	22 A ² s

aansluitgegevens

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60269-6
Nominale stroom	12 A
nominale spanning	1000 V DC

Afmetingen

Hoogte	38 mm
diameter	10,3 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
-------	----------------

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60269-6
---------------------------------	-------------

FUSE 10,3X38 12A PV - Zekering

3061347

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3061347>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3061347>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00724

FUSE 10,3X38 12A PV - Zekering



3061347

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3061347>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27142002
ECLASS-15.0	27142002

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE 10,3X38 12A PV - Zekering



3061347

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3061347>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl