

KDT 15-16 - Kabeltule



3063235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063235>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kleine, gedeelde kabelwartel geschikt voor kabels met een diameter van 15-16 mm

Productbeschrijving

Gedeelde wartel voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels met een diameter van 15-16 mm, toepasbaar in de KEL afdichtingsframes: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. In gemonteerde toestand dienen de wartels tevens als trekcontasting volgens DIN EN 50262.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3063235
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Productcode	AF7CCX
GTIN	4046356301015
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,15 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,6 g
Land van herkomst	DE

KDT 15-16 - Kabeltule

3063235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063235>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
Aantal kabels	1

Materiaal

materiaal	Elastomeer
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	15 mm ... 16 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

KDT 15-16 - Kabeltule

3063235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063235>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
-------------	----------

KDT 15-16 - Kabeltule

3063235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063235>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl