

D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Afsluitplaat



2770914

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2770914>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afsluitplaat, rastermaat: 5,08 mm, diepte: 42,3 mm, breedte: 2,5 mm, hoogte: 50 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2770914
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE1Z1X
Productcode	BE1Z1X
GTIN	4017918068134
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,08 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,08 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Afsluitplaat



2770914

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2770914>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Eindplaat
Productfamilie	DECKEL + RZ + DP
aantal polen	1
Rastermaat	5,08 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
statische kunststoftoepassing in koude	-40 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

Afmetingen

Breedte	2,5 mm
Hoogte	50 mm
diepte	42,3 mm
Rastermaat	5,08 mm

D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Afsluitplaat



2770914

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2770914>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Afsluitplaat

2770914

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2770914>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl