

C-JCI 2,5 - Koppeling

3240062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240062>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stootverbinding, geïsoleerd, blauw, 1,5 - 2,5 mm²

Uw voordelen

- Elektrolytisch vertind
- Hardgesoldeerde perszone voor maximale uittrekkrachten in combinatie met CRIMPFOX RCI...-tangen
- Halogeenvrij
- Aderdoorsteekbeveiliging

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240062
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BH34V1
Productcode	BH34V1
GTIN	4046356452809
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,415 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,38 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-JCI 2,5 - Koppeling

3240062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240062>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Halogeenvrij
	Met "Easy Entry"-systeem
	Met aderdoorsteekbeveiliging
	PA geïsoleerd

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	25,5 mm
striplengte maximaal	8 mm
min. materiaaldikte	0,8 mm
binnenafmeting isolatiekraag	4,5 mm

Materiaal

Kleur	blauw (RAL 5015)
materiaal	Cu
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
coating	elektrolytisch vertind
Isolatiemateriaal	PA
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	25,5 mm
------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
temperatuur langdurig	105 °C
temperatuur kortstondig	120 °C

C-JCI 2,5 - Koppeling


3240062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240062>



Tekeningen

Maatschets



C-JCI 2,5 - Koppeling

3240062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240062>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-JCI 2,5 - Koppeling

3240062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240062>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl