

LV-120-230AC/110DC - Insteekmodule



2833738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833738>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekmoduul, met varistor en gele led, ingangsspanning: 120 ... 230 V AC/110 V DC $\pm 20\%$

Uw voordelen

- Beveiliging door mechanische polarisatie tegen foutief insteken
- Damping van de inductieve spoelretourspanning

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2833738
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DKF346
Productcode	DKF346
GTIN	4017918933920
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,94 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,84 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CN

LV-120-230AC/110DC - Insteekmodule



2833738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833738>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Insteekmodule
Productfamilie	ESSENTIAL edition

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	110 V DC
	120 V AC ... 230 V AC

Ingangsgegevens


Ingangsspanningsbereik	120 V AC ... 230 V AC
beveiligingsschakeling	Varistor, led

Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------

Tekeningen

schakelschema



LV-120-230AC/110DC - Insteekmodule



2833738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833738>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833738>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E140324



UL Recognized
Toelatings-ID: E140324



EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.A*08.B.00777

LV-120-230AC/110DC - Insteekmodule



2833738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833738>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

LV-120-230AC/110DC - Insteekmodule



2833738

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2833738>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl