

C-RC 2,5/M4 DIN - Ringkabelschoen



3240078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240078>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ringkabelschoen, niet geïsoleerd, 1,1 ... 2,5 mm², M4

Uw voordelen

- Voor een optimaal crimpproces is het CRIMPFOX-RC...-gereedschap uit ons CRIMPFOX-perstangenprogramma beschikbaar
- De hardgesoldeerde perszone maakt maximale aderuittrekwaarden mogelijk
- De ringkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind voor maximale corrosiebestendigheid

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240078
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3422
Productcode	BH3422
GTIN	4046356452953
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,749 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,731 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-RC 2,5/M4 DIN - Ringkabelschoen

3240078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240078>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Design volgens DIN 46234
	Gesoldeerd
	Galvanisch vertind

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	8 mm
hulslengte	16 mm
lengte isolatiehuls	5 mm
striplengte maximaal	8 mm
afstand midden-isolatiehuls	7 mm
min. materiaaldikte	0,8 mm
binnenafmeting isolatiekraag	2,3 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	4,3 mm
----------------	--------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
coating	vertind

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	16 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	110 °C
--------------------------------	--------

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46234
------------------------	-----------

C-RC 2,5/M4 DIN - Ringkabelschoen


3240078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240078>



Tekeningen

Maatschets



C-RC 2,5/M4 DIN - Ringkabelschoen

3240078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240078>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 2,5/M4 DIN - Ringkabelschoen

3240078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240078>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl