

RIF-LDP-12-24 DC - Insteekmodule



2900939

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900939>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Insteekmodule, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met vrijlooptiode en gele led, polariteit: A1+, A2-, ingangsspanning: 12 V DC ... 24 V DC $\pm 30\%$

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900939
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6545
Productcode	DK6545
GTIN	4046356733069
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,145 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,742 g
Douanetariefnnummer	85363010
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Insteekmodule
Productfamilie	RIFLINE complete

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	12 V DC ... 24 V DC
-------------------------	---------------------

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	12 V DC ... 24 V DC $\pm 30\%$
statusindicatie	led (geel)
beveiligingsschakeling	Vrijloopdiode

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900939>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900939>



CSA

Toelatings-ID: 76787



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 113228

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	27984f30-8d35-4c5a-bcb8-c33fa00cc9a0

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,035 kg CO2e
---------	---------------