

C-RC 95/M12 DIN - Ringkabelschoen



3240122

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240122>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Ringkabelschoen, niet geïsoleerd, 95 mm², M12



Uw voordelen

- Voor een optimaal crimpproces is het CRIMPFOX-RC...-gereedschap uit ons CRIMPFOX-perstangenprogramma beschikbaar
- De hardgesoldeerde perszone maakt maximale aderuittrekwaarden mogelijk
- De ringkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind voor maximale corrosiebestendigheid

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240122
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BH3422
Productcode	BH3422
GTIN	4046356453394
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39,372 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	39,372 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-RC 95/M12 DIN - Ringkabelschoen

3240122

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240122>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Design volgens DIN 46234
	Gesoldeerd
	Galvanisch vertind

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	24 mm
hulslengte	54 mm
lengte isolatiehuls	20 mm
striplengte maximaal	23 mm
afstand midden-isolatiehuls	22 mm
min. materiaaldikte	2,5 mm
binnenafmeting isolatiekraag	15 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	13 mm
----------------	-------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
coating	vertind

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	54 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	110 °C
--------------------------------	--------

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46234
------------------------	-----------

C-RC 95/M12 DIN - Ringkabelschoen


3240122

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240122>



Tekeningen

Maatschets



C-RC 95/M12 DIN - Ringkabelschoen



3240122

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240122>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 95/M12 DIN - Ringkabelschoen



3240122

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240122>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl