

C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling

3240153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240153>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vlakstekerkuls, niet geïsoleerd, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,8

Uw voordelen

- Ze breiden het productassortiment op het gebied van verbindingselementen uit
- De niet-geïsoleerde vlakstekerkulzen en vlakstekers zijn vervaardigd van elektrolytisch vertind messing

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240153
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3452
Productcode	BH3452
GTIN	4046356453707
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,268 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,26 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling

3240153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240153>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Vervaardigd volgens DIN 46247
	Krimpbereik met reliëf
	Galvanisch vertind

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	2,8 mm
hulslengte	12,5 mm
striplengte maximaal	7 mm
min. materiaaldikte	0,3 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Messing
coating	vertind
Isolatiemateriaal	nicht zutreffend
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	12,5 mm
------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	110 °C
--------------------------------	--------

C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling

3240153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240153>



Tekeningen

Maatschets



C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling

3240153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240153>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400212
ECLASS-15.0	27400212

ETIM

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling

3240153

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240153>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl