

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Elektronica behuizing



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2943055>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inbouwbehuizing, Complete behuizing, met ventilatiesleuven, breedte: 125 mm, diepte: 102 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Commerciële gegevens


Artikelnummer	2943055
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ACHCDA
Productcode	ACHCDA
GTIN	4017918101039
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	291,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	275,2 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Productfamilie	CM LG
bouwvorm	Behuizing gesloten, ventilatiesleuven

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	125 mm
diepte	102 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	polycarbonaat vezelversterkt


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
--------------------------------	---


Tekeningen


Maatschets



Maat A: 115,5 mm; maat B: 102 mm; maat C: 125 mm


Maatschets





Maat D: 87,5 mm; E: 70,0 mm; G: 119,0 mm; H: 96,0 mm

Afstandsbouten 1 - 4: hoogte 23 mm; $\varnothing$ 4 mm



Printplaat 1, 7: Maat A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Printplaat 8, 13: Maat A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm

Printplaat 9-12: Maat A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm


CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Elektronica behuizing

2943055

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2943055>



schematekening



CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Elektronikabehuizing

2943055

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2943055>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl