

WCC 42 - Kabelklem

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240259>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelklem, voor profielrail



Uw voordelen

- De kabelklemmen dienen als trekontlasting
- De halogeenvrije kunststof bedradingskanalen zijn zo vormgegeven dat ze naast het beschermen van de aders een optimale bevestiging bieden
- Afzonderlijke en gebundelde kabels met een diameter tot 42 mm kunnen zo eenvoudig en betrouwbaar worden gelegd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240259
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	BE7421
Productcode	BE7421
GTIN	4046356464512
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	82 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	85,048 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	CN

WCC 42 - Kabelklem

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240259>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabeldoorvoer
-------------	---------------

Afmetingen

Maatschets		
sleutelwijdte		10 mm
Sleutelwijdte montage		10 mm

Materiaal

materiaal	Staal
coating	verzinkt

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	38 mm ... 42 mm
---------------------	-----------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------


WCC 42 - Kabelklem

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240259>



Tekeningen



WCC 42 - Kabelklem

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240259>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WCC 42 - Kabelklem

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240259>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl