

# EMG 37-H 7,5MM KLAR - Afdekkap



2947158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947158>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afdekkap, voor bescherming tegen aanraking en stof, in transparante uitvoering, hoogte: 7,5 mm



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2947158       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ACHCBA        |
| Productcode                             | ACHCBA        |
| GTIN                                    | 4017918082628 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,7 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6,62 g        |
| Douanetarifnummer                       | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# EMG 37-H 7,5MM KLAR - Afdekkap

2947158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947158>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Producttype                | Afdekking       |
| Behuizingstype             | Inbouwbehuizing |
| Behuizingsserie            | EMG             |
| Productfamilie             | EMG             |
| aantal polen               | 14              |
| uitvoering                 | Afdekkap        |
| Ventilatieopening aanwezig | nee             |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 37,5 mm |
| diepte  | 75 mm   |
| lengte  | 38 mm   |

### Materiaal

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| kleur                              | transparant |
| Kleur (Behuizing)                  | transparant |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2          |
| materiaal behuizing                | PC          |
| Oppervlakte-toestand               | onbehandeld |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP20              |
| Max. te bereiken IP-code       | IP20              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C |

### Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| montagetechniek | Inklikken |
|-----------------|-----------|

# EMG 37-H 7,5MM KLAR - Afdekkap

2947158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947158>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# EMG 37-H 7,5MM KLAR - Afdekkap

2947158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947158>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)