

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Koppeling

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240539>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vlakstekerhuls, geïsoleerd, blauw, 1,5 ... 2,5 mm², voor stekers 4,8 x 0,5 mm

Uw voordelen

- Hardgesoldeerde perszone voor maximale uittrekkrachten in combinatie met CRIMPFOX RCI...-tangen
- Eenvoudige en veilige aderinvoer met 'EASY ENTRY'
- Halogeenvrij
- Elektrolytisch vertind

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240539
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BH3451
Productcode	BH3451
GTIN	4046356528092
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,125 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,125 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Koppeling

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240539>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Halogeenvrij
	Met "Easy Entry"-systeem
	Gesoldeerd
	PA geïsoleerd

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	4,8 mm
hulslengte	20 mm
lengte isolatiehuls	11 mm
striplengte maximaal	8 mm
min. materiaaldikte	0,4 mm
binnenafmeting isolatiekraag	5 mm

Materiaal

Kleur	blauw (RAL 5015)
materiaal	Messing
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
coating	elektrolytisch vertind
Isolatiemateriaal	PA
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	20 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
temperatuur langdurig	105 °C
temperatuur kortstondig	120 °C

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Koppeling

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240539>



Tekeningen

Maatschets



C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Koppeling

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240539>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Koppeling

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240539>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl