

WT-BASE HF 9 - Kabelbindersokkel



3240704

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240704>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 9 mm, schroefbaar, boorgatdiameter 5 mm, kabelbinderdoorvoer 2-zijdig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240704
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BE713Z
Productcode	BE713Z
GTIN	4046356703918
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,58 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,47 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	IT

WT-BASE HF 9 - Kabelbindersokkel



3240704

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240704>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbinders
Trekvastheid GRP	700 N

Afmetingen

Breedte	14,6 mm
Hoogte	11 mm
lengte	22,5 mm
printgatdiameter	5 mm
boorgatdiameter	5 mm

Binnenafmeting

breedte_binnen	9 mm
----------------	------

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	PA 6.6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

Trekvastheid	700 N
--------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-10 °C ... 60 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

WT-BASE HF 9 - Kabelbindersokkel



3240704

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240704>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

3240704

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240704>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl