

UMK-SE 11,25-1 - Zijelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970442>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zijelement, breedte 11,25 mm, zonder coderingsuitsparing



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2970442
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	ACHDCA
Productcode	ACHDCA
GTIN	4017918087722
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,497 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,497 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

UMK-SE 11,25-1 - Zijelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970442>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zijdeel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UMK
Productfamilie	UMK SE

Afmetingen

Maatschets	
lengte	11,25 mm

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	77 mm
------------------------------	-------

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	72,2 mm
------------------------------	---------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal behuizing	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
--------------------------------	---


UMK-SE 11,25-1 - Zijelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970442>



Tekeningen



UMK-SE 11,25-1 - Zijelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970442>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970442>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

UMK-SE 11,25-1 - Zijelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970442>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-SE 11,25-1 - Zijelement

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970442>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl