

UM 72-SEFE/R BK - Zijelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2977490>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zijelement, rechts, met voet, dikte: 5 mm, breedte: 72 mm, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2977490
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHDBA
Productcode	ACHDBA
GTIN	4017918281472
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,38 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,3 g
Douanetariefnr	39269097
Land van herkomst	PL

UM 72-SEFE/R BK - Zijelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2977490>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zijdeel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM
Productfamilie	UM72
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	5 mm
Hoogte	89,6 mm
diepte	37,6 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------


UM 72-SEFE/R BK - Zijelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2977490>



Tekeningen



UM 72-SEFE/R BK - Zijelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2977490>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2977490>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

UM 72-SEFE/R BK - Zijelement

2977490

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2977490>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl