

WP-GR HF IP66 M40 BK - Beschermslangwartel



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240957>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, metrisch schroefdraad, beschermklasse IP66, met trekantasting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240957
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356710640
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	55,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	55 g
Douanetariefnnummer	39174000
Land van herkomst	DE

WP-GR HF IP66 M40 BK - Beschermslangwartel



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240957>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermslangwartel
toepassing	Kabelwartel
schroefmethode	Wartel bescherm slang
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	metrisch

Afmetingen

Breedte	44 mm
Hoogte	91 mm
sleutelwijdte	40 mm
Sleutelwijdte montage	40 mm
	42 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	29 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	PA 6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Materiaal wartel	PA
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	Wartel bescherm slang
----------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C

WP-GR HF IP66 M40 BK - Beschermslangwartel



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240957>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240957>



UL Recognized

Toelatings-ID: E86359



LR



VDE-goedkeuringssymbool

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF IP66 M40 BK - Bescherm slangwartel



3240957

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240957>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl