

WP-GT PP HF PG36 - Beschermslangwartel



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241008>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel van PP met Pg-schroefdraad, draaibaar, beschermklasse IP54



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241008
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	2 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356711401
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	37,15 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	37,15 g
Douanetarifnummer	39174000
Land van herkomst	DE

WP-GT PP HF PG36 - Beschermslangwartel



3241008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241008>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermslangwartel
toepassing	Kabelwartel
schroefmethode	Wartel bescherm slang
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	Pg

Afmetingen

Breedte	59,5 mm
Hoogte	62,5 mm
sleutelwijdte	54 mm
Sleutelwijdte montage	54 mm

Materiaal

materiaal	PP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
Materiaal wartel	PP
toevoegingen	halogeenvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	Wartel bescherm slang
----------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 110 °C

WP-GT PP HF PG36 - Beschermslangwartel

3241008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241008>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241008>



VDE-goedkeuringssymbool

3241008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241008>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl