

WG-S HF 70 BK - Spiraalslang

3241118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241118>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Spiraalslang, voor het eenvoudig bundelen en geleiden van aders en kabels, biedt bescherming tegen lichte mechanische belastingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241118
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BE7451
Productcode	BE7451
GTIN	4046356717472
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	28,68 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	26,5 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	PL

WG-S HF 70 BK - Spiraalslang

3241118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241118>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbinders
-------------	--------------

Afmetingen

Breedte	70 mm
lengte	25 m

Binnenafmeting

Binnendiameter	10 mm
----------------	-------

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	PE
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	13 mm ... 70 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-20 °C ... 60 °C

Montage

montagetechniek	twisten
-----------------	---------

WG-S HF 70 BK - Spiraalslang

3241118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241118>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430302
ECLASS-15.0	27430302

ETIM

ETIM 9.0	EC002604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

WG-S HF 70 BK - Spiraalslang

3241118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241118>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl