

SK 8 VPE 500 - Schermaansluitklem



3027954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3027954>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ

Uw voordelen

- Eenvoudige handling
- Royaal, verend drukstuk
- Geschikt voor directe en railmontage
- Kartelschroef
- Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3027954
Verpakkingseenheid	500 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	500 Stuks
Verkoopcode	BE7512
Productcode	BE7512
GTIN	4046356285650
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,16 g
Douanetariefnr	85369010
Land van herkomst	DE

SK 8 VPE 500 - Schermaansluitklem



3027954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3027954>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Schermklem
Rastermaat	12 mm
Aantal Aansluitingen	1
Aantal rijen	1


Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,02 W
overgangsweerstand	< 0,001 Ω

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	0,6 ... 0,6 Nm
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	12 mm
Hoogte	19,5 mm
diepte	48,7 mm
Rastermaat	12 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	3 mm ... 8 mm
----------------	---------------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	3 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
---------------------------------	----------

Montage

montagetechniek	direct vastschroeven
-----------------	----------------------

SK 8 VPE 500 - Schermaansluitklem


3027954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3027954>




Tekeningen


Maatschets



Maatschets



diagram



SK 8 VPE 500 - Schermaansluitklem



3027954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3027954>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 8 VPE 500 - Schermaansluitklem



3027954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3027954>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl