

# WP-GR HF CTA M25 BK - Bescherm slangwartel



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241221>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adapter voor bescherm slang, met binnenschroefdraad, voor de aansluiting van bescherm slangen op HEAVYCON-EVO-M25-kunststofwartels of ADVANCE-M25-kunststofbehuizingen, recht, zwart, IP66.

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3241221       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7DSA        |
| Productcode                             | AF7DSA        |
| GTIN                                    | 4046356860833 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,65 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 20,324 g      |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# WP-GR HF CTA M25 BK - Bescherm slangwartel



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241221>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Producttype       | Bescherm slangwartel |
| toepassing        | Kabelwartel          |
| Schroefdraadsoort | metrisch             |

### Materiaal

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| materiaal                          | PA 6                                 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                                   |
| Materiaal wartel                   | PA                                   |
| toevoegingen                       | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |

### Kabel/leiding

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | ja |
|--------------|----|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP66              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 115 °C |

### Montage

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | De bescherm slangadapter wordt in plaats van de wartelmoer in de wartel toegepast. Hierdoor kunnen bescherm slangen worden gebruikt. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# WP-GR HF CTA M25 BK - Beschermslangwartel



3241221

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241221>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)