

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Polarisatiester, 4-delig, diepte: 6 mm, breedte: 3 mm, hoogte: 3 mm, kleur: rood



Uw voordelen

- Toepasbaar in alle klemmen, koppelingen en printplaat-basiselementen
- De afzonderlijke polarisatie-elementen worden op de polarisatiepositie in de basisklem geschoven en de polarisatienok op de betreffende positie van de stekker wordt verwijderd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3040588
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE214Z
Productcode	BE214Z
GTIN	4017918832728
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,832 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,802 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

PC - Polarisatiester

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3040588>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Polarisatie-element
-------------	---------------------

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen

Breedte	3 mm
Hoogte	3 mm
diepte	6 mm

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 9.0	EC002311
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl