

PSBJ 4/15/6 RD - Testpropgrad



0303325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0303325>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Testpropgrad, poltal: 1, färg: röd

Fördelar

- Mäthylsan PSBJ... sätts in istället för den normala bryggskruven och säkerställer ett säkert spänningsuttag på en bryggad plintgrupp.
- Mäthylsorna PSBJ-GSK och PSBJ-URTK/S lämpar sig särskilt vid speciella användartillfällen inom området energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0303325
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z3X
Produktnyckel	BE1Z3X
GTIN	4017918000431
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,46 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,27 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

PSBJ 4/15/6 RD - Testpropgrad

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0303325>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Mäthylsa
Porttal	1

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	6 mm
Höjd	6 mm
Stiftdiameter	4 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	Mässing
Isolationsmaterial	PA
Material, kontakt	PE-LD, försilvrad mässing

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C


PSBJ 4/15/6 RD - Testpropgrad

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0303325>



Ritningar



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com